

Máquina Láser Fraccional De Co2 Para El Tratamiento De La Piel

Número de artículo: BL-307



Introducción

Máquina láser fraccional de CO2 para rejuvenecimiento de la piel, eliminación de cicatrices y antienvjecimiento. Potencia de 40W/60W, modos ajustables y tiempo de inactividad mínimo. Aprobado por la FDA para tratamientos seguros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modo normal	
Longitud de onda	10,6 μ m, láser infrarrojo lejano
Potencia	40 W (o 60 W)
Modos de salida	Continuo, Superpulso, Fraccional
Refrigeración	Refrigeración por aire
Modo fraccionado	
Escanear gráficos	7, Cuadrado, Rectángulo, Redondo o Gráficos personalizados
Estado de funcionamiento	Modo Hiperpulsado
Intervalo de pulsos	1ms-5000ms, 1ms en cada paso
Diámetro del punto focal	$\leq 0,2$ mm
Ancho de pulso	0,1ms-10ms, 0,1ms en cada paso
Modos de trabajo	Carga Continua, Superpulso, Intermitente
Intervalo de puntos	0,1mm-2,6mm, 0,1mm en cada paso
Modo de exploración	Emisión desordenada, emisión en orden, emisión a máxima distancia
Especificaciones técnicas	
Dispositivos láser	Dispositivo láser sellado estimulado por corriente continua
Enfoque por condensador	f=100mm
Tamaño del chorro	Ajustable de 0,1 mm a 20 mm
Dispositivo de transporte del haz	Brazo de tratamiento con seis segmentos y contrapeso
Dimensiones	53cm x 50cm x 65 cm
Peso neto	65 kg